

Измерение температуры

Технические данные	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Разъем для подключения зонда	2 x plug-in (NTC)

Измерение давления

Технические данные	
Диапазон измерений	-1 ... 60 бар
Погрешность	±0,5 % полн. шкалы
Разрешение	0,01 бар
Разъем для подключения зонда	3 x 7/16" – UNF
Перегрузка (отн.) (высокое давление)	65 бар

Измерение вакуума

Технические данные	
Диапазон измерений	-1 ... 0 бар

Общие технические данные

Технические данные	
Гарантия	2 года
Ресурс батареи	250 h (without illumination, without Bluetooth®)
Предустановленные хладагенты	R408A; R152A; R161; R1234yf (на дисплее: T8) Возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R502; R14; R407D; R123; R600A; R438A; R401A; R422A; R421A; R412A; R744CO2; R23; R413A; R125; R411A; R407A; R407C; R600; R402A; R227; R422C; R427A; R406A; R422B; R424A; R13B1; R414B; R404A; R409A; R507; R422D; R401C; R12; R32; R11; R421B; R508A; R410A; R420A; 60 хладагентов; R503; R417A; R22; R718 (H2O); R125; R290; R508B; R407F; R416A; R134A; R437A; R1234ze; Обновление через мобильное приложение; R426A; R402B; R407B; R401B; R142B; R434A