

Технические характеристики UTi730E

| Технические данные | |
|------------------------------------|--|
| ИК-разрешение (пиксели) | 320×240 |
| Дисплей | 3,5 'IPS (640*480) |
| Поле зрения (FOV) | 56°×42° |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤65 мк при 25°C |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3мрад |
| Частота кадров | ≤9 Гц |
| Сосредоточьтесь | Свободный фокус |
| Диапазон измерения температуры | -40°C~400°C |
| Точность | ± 2 °C или ± 2% в зависимости от того, что больше |
| Излучательная способность | 0,01 ~ 1,00 регулируется (по умолчанию 0,95) |
| Функции | |
| Цветовые палитры | 7 (Белый горячий, Черный горячий, Красный горячий, Железный Лук, Радуга НС, Радуга, Лава) |
| Режимы изображения | Тепловое, Визуальное изображение, Слияние, PIP |
| Экранный анализатор | Точка 5/ Линия 1/ Прямоугольник 3/ Круг 3 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Разрешение цифровой камеры | 2МП |
| Цифровой зум | 2x, 4x |
| Сигнал тревоги температуры Hi/Lo | Значок, светодиодный фонарик |
| Анализ программного обеспечения ПК | √ |
| Wi-Fi | √ |
| Общие характеристики | |
| Батарея | |
| Время работы от батареи | ≥ 4 часов (без Wi-Fi) |
| USB | Тип-C |
| IP-рейтинг | IP54 |
| Защита от падения | 2 м |
| Хранение | 16G Micro SD-карта |
| Формат хранения изображений / Видео | JPEG |
| Комплектация | Карта Micro SD, USB-кабель Type-C, Руководство пользователя на английском языке, Литий-ионный аккумулятор |