

Изоляционный гофр разрезной, материал пластик, цвет черный



внутр. диаметр	наруж. диаметр	марка
4,6мм	7,1мм	4P904
6,8мм	10,1мм	4P907
8,5мм	12,0мм	4P908
9,8мм	12,7мм	4P910
13,9мм	18,4мм	4P914
17,0мм	21,3мм	4P917


Описание

Автомобильная гофрированная труба (НЕГОРЮЧАЯ) из полипропилена.

Характеристики

- тип горения соответствуют ГОСТу 15150 или FMVSS 302
- стойкость к циклическому воздействию температур: $-40^{\circ}\text{C} \dots +105^{\circ}\text{C}$
- относительное удлинение при разрыве: не менее 400%
- ударная прочность при 23°C : 400гр/50см
- монтаж трубок производится при температуре: $-15^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: +7(495)963-6120
факс: +7(495)963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
<http://www.quartz1.com>