

ECT 3x18PO-s



Specyfikacja

ETI Kod	001101043
Opis	ECT 3x18PO-s
Waga	2.62
Poziom	Natynkowe IP-40, tworzywowe
Rzędy	3
Sposób montażu	Natynkowa
Typ drzwi	Drzwi białe
Stopień ochrony IP	IP40
Grupa Katalogowe	Obudowy tworzywowe natynkowe ECT IP40

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Instrukcja obsługi
 Katalog danych technicznych
 Deklaracja EU



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Kolor	Biały
Szerokość	396mm
Wysokość	526mm
Głębokość	112mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Głębokość wbudowania	mm
Liczba rzędów	3
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Z pokrywą transparentną	
Szyna DIN	true
	Zamknięte
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Rodzaj zamknięcia	NULL
Stopień ochrony (IP)	IP40