

PoE Коммутатор, 4 PoE + 2 Uplink, с грозозащитой

CO-SWP6



PoE коммутатор для CCTV. 4xRJ45 PoE 10/100 до 30Вт и 2xRJ45 Uplink 10/100. Неуправляемый по сети, DIP-управление. Производительность до 1.6Gbps / 0.89Mpps. Store-And-Forward, Auto-negotiation, Flow Control, Full duplex. Бюджет PoE до 60Вт. Питание DC 48~57В (блок питания 52В / 1.25А в комплекте), потребление до 65Вт. Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 4кВ. Температурный диапазон -20°C ~ +55°C, IP20, вес 700г, размеры 118x95x28мм. Металлический кожух.

Паспорт.

Технические характеристики

Параметры	CO-SWP6
Сетевой порт	4xPoE 10/100 + 2xUplink 10/100 Base-TX RJ45
Управление по сети	Неуправляемый
Управление механическое	DIP-переключатель: Standard, Extend(VLAN и увеличение линии 250м),
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3af/at
Архитектура	Store-And-Forward
Таблица MAC адресов	1K
Размер буфера	0.768Mb
Производительность	1.6Gbps / 0.89Mpps
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X, Автосогласование PoE
LED индикация	Питание: PWR (зеленый), Сеть: Link (желтый), PoE: PoE (зеленый) Функциональный переключатель: EXTEND (зеленый)
Используемые PoE жилы UTP	(+1/2, (-)3/6 или (+)4/5, (-)7/8
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af / 802.3at до 30Вт на порт 3-6, до 60Вт полное
Питание, В	Питание DC 48~57В, блок питания DC 52В / 1.25А в комплекте
Потребление, Вт	до 65Вт
Встроенная грозозащита	4кВ (8/20мс)
Диапазон рабочих температур, °C	-20°C ~ +55°C
Диапазон влажности	5 ~ 90% (без конденсирования)
Вес, г	700
Размеры, мм	118x95x28
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух. В комплекте скобы для крепления на стену.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «СОУЭ «Тромбон»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru