

<b>Технические данные</b>	
ИК-разрешение (пиксели)	120×90
Дисплей	2,4 "TFT ЖК-дисплей (320 × 240)
Поле зрения (FOV)	50°×38°
Тепловая чувствительность (NETD)	≤60 мк
Пространственное разрешение (IFOV)	7.3мрад
Частота кадров	≤25 Гц
Сосредоточьтесь	Свободный фокус
Диапазон измерения температуры	-20°C~400°C
Точность	± 2 °C или ± 2% в зависимости от того, что больше
Излучательная способность	0,01 ~ 1,00 регулируется (по умолчанию 0,95)
<b>Общие характеристики</b>	
Батарея	Стационарный литий-ионный аккумулятор (3,7 В 1300 мАч)
Время работы от батареи	≥3,5 часов
USB	Микро-USB
Защита от падения	1 м
Хранение	Карта Micro SD емкостью до 32 ГБ
Формат хранения изображений / Видео	БМП
Комплектация	Ремешок для рук, Сумка для переноски, Карта Micro SD, USB-кабель, Руководство пользователя на

	АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
--	------------------