

Характеристики

Дисплей, меню, клавиатура

- Регулировка контрастности и подсветки
- 4 строки, 16 символов
- Полностью графический ЖК-дисплей

Рабочий диапазон (А)

- Все коды JIS предварительно запрограммированы в памяти прибора
- Мото АКБ предварительно запрограммированы в памяти прибора

Источник питания

- Электропитание анализатора осуществляется от тестируемой аккумуляторной батареи. В случае снижения напряжения ниже 5,5 вольт анализатор переключается на внутренний аккумулятор 9 вольт

Передача данных

- Инфракрасный полудуплексный протокол IrDA
- Инфракрасный протокол HP

Длина измерительного кабеля

- 3.05 м

Стандарты

- DIN
- JIS
- SAE
- IEC
- EN

Калибровка

- Автоматическая калибровка перед каждой проверкой
- Дальнейшей калибровки не требуется

Применение

- AGM батареи
- Стартеры и системы подзарядки 12 / 24 V
- Комплекты сверхмощных батарей 24 V
- Гелевые аккумуляторы
- Свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторные батареи 6/12 вольт