




Термоусадочные трубки Navigator серии NST предназначены для электрической изоляции, антикоррозионной защиты, защиты от механических повреждений и маркировки проводов и кабелей. Изготовлены из модифицированного полиэтилена, не поддерживающего горение и устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.

- Рабочее напряжение до 1кВ
- Коэффициент усадки 2:1
- Прочность на растяжение не менее 10 МПа
- Минимальное уплотнение перед разрывом 200%
- Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
- Удельное электрическое сопротивление 10^{14} Ом/см
- Температура усадки 125–200 °C
- Не содержат галогенов
- Соответствуют ГОСТ 17675



Цвета трубок в наборе



Код продукта	Длина трубки, м	Диаметр до/после усадки, мм	Толщина до усадки, мм	Толщина после усадки, мм	Количество в коробке (шт./упак./упак.)	Штрихкод
Разноцветные						
NST-4/2-10-18*	0,1	4/2	0,35	0,55±0,1	18/50/600	4670004 71191 0
NST-6/3-10-21	0,1	6/3	0,35	0,55±0,1	21/50/500	4670004 71118 7
NST-8/4-10-21	0,1	8/4	0,35	0,55±0,1	21/50/600	4670004 71119 4
NST-10/5-10-21	0,1	10/5	0,35	0,6±0,1	21/50/500	4670004 71120 0
NST-12/6-10-21	0,1	12/6	0,35	0,7±0,1	21/50/400	4670004 71121 7
NST-14/7-10-21	0,1	14/7	0,35	0,7±0,1	21/50/350	4670004 71122 4
NST-16/8-10-21	0,1	16/8	0,35	0,7±0,1	21/40/280	4670004 71123 1
NST-18/9-10-21	0,1	18/9	0,4	0,8±0,1	21/40/280	4670004 71124 8
NST-25/12,5-10-21	0,1	25/12,5	0,5	0,9±0,1	21/40/160	4670004 71127 9
NST-4-12-10-34-M	0,1	4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6	0,35	0,55±0,1	34/40/240	4670004 71192 7
NST-1-2-3-30-M*	0,1	1/0,5; 1,5/0,75; 2/1; 2,5/1,25; 3/1,5	0,35	0,55±0,1	30/40/240	4670004 71917 6
NST-3-5-8-30-M*	0,1	3/1,5; 4/2; 5/2,5; 6/3; 8/4	0,35	0,55±0,1	30/40/240	4670004 71918 3
Черные						
NST-2/1-100-20-BL	1	2/1	0,35	0,55±0,1	20/-/150	4670004 71753 0
NST-3/1,5-100-20-BL	1	3/1,5	0,35	0,55±0,1	20/-/110	4670004 71754 7
NST-4/2-100-20-BL	1	4/2	0,35	0,55±0,1	20/-/70	4670004 71755 4
NST-6/3-100-20-BL	1	6/3	0,35	0,55±0,1	20/-/55	4670004 71756 1
NST-8/4-100-20-BL	1	8/4	0,35	0,55±0,1	20/-/110	4670004 71757 8
NST-10/5-100-20-BL	1	10/5	0,35	0,55±0,1	20/-/120	4670004 71758 5
NST-12/6-100-20-BL	1	12/6	0,35	0,55±0,1	20/-/110	4670004 71759 2
NST-4-6-8-10-30-BL	0,1	2/1; 3/1,5; 4/2; 5/2,5; 6/3; 8/4	0,35	0,55±0,1	30/40/240	4670004 71919 0
Прозрачные						
NST-2-10-10-30-TR	0,1	2/1; 3/1,5; 4/2; 6/3; 8/4; 10/5	0,5	1±0,2	30/40/240	4670043 14038 1

*В наборе отсутствует желто-зеленый цвет