


## Кабельные вводы PG Navigator серии NCG

Кабельные вводы PG предназначены для герметичного ввода и вывода кабеля и провода в корпусе электрооборудования. Защищает провод и кабель от механического повреждения. Предотвращает попадание пыли и влаги внутрь корпуса электрооборудования.

### Основные преимущества

- Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из первичного нейлона PA 6.6, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Уплотнитель и прокладка выполнены из бутадиен нитрильного каучука. Как результат уплотнитель и прокладка долгие годы сохраняют свои свойства, не высыхают, не трескаются.
- Гайка уплотнения выполнена со стопорными засечками, что предотвращает саморазвинчивание.
- На фиксирующей гайке нанесена маркировка ключа.
- Стойкость к синтетическим маслам, кислотам, соли.
- Повышенный диапазон рабочих температур:
  - статичный режим использования:  $-40 +100^{\circ}\text{C}$
  - динамичный режим использования:  $-40 +80^{\circ}\text{C}$ .
- Степень защиты от влаги и пыли - IP54



Фиксирующая гайка 1,  
уплотнитель 2,  
корпус 3,  
прокладка 4,  
гайка уплотнения 5.



Код продукта	D	D1	L1	S	S1	S2	Количество штук в индивид. упаковке	Количество индивид. упаковок в транспортной таре	Штрихкод
NCG-PG-7	3~6.5	12.5	8	15.6	18.5	4.7	50	100	4670004 71731 8
NCG-PG-9	4~8	15.2	8	18.6	21.5	4.9	50	72	4670004 71732 5
NCG-PG-11	5~10	18.6	8	21.2	23.7	5.2	50	50	4670004 71733 2
NCG-PG-13.5	6~12	20.4	10	23.2	26.3	5.3	50	40	4670004 71734 9
NCG-PG-16	10~14	22.5	10	25.8	29.8	5.3	50	32	4670004 71735 6
NCG-PG-21	13~18	28.3	10	32.3	35	6	50	20	4670004 71736 3
NCG-PG-29	18~25	37	12	41.3	44.6	6.8	10	50	4670004 71737 0
NCG-PG-36	22~32	47	14	52.9	57.9	7.1	10	25	4670004 71738 7
NCG-PG-42	32~38	54	14	61	62.4	7.5	5	40	4670004 71739 4
NCG-PG-48	37~44	59.3	15	65.2	68.3	7.7	5	40	4670004 71740 0