

	L (мм)
ТС-0101	4,2
ТС-0102	4,3
ТС-0103	5,0
ТС-0104	7,0
ТС-0105	7,3
ТС-0106	8,0
ТС-0107	8,5
ТС-0108	9,5
ТС-0109	12,5
ТС-0110	13,5
ТС-0111	17,0

Параметры: DC 12В 50мА

Ход: $0,25 \pm 0,1$ мм

Сопротивление контактов: 100
МОм макс.

Код	Сила нажатия (г)	Ресурс (циклов)
T	100 ± 30	$>=500000$
V	130 ± 30	$>=500000$
X	160 ± 50	$>=300000$
W	170 ± 50	$>=300000$
Y	190 ± 50	$>=150000$
Z	250 ± 100	$>=100000$

