

## СТАБИЛИТРОН КС405Б

### Размеры и цоколевка стабилитрона КС405Б



### Характеристики стабилитрона КС405Б

- ▶ Минимальное напряжение стабилизации **5,9 В**
- ▶ Номинальное напряжение стабилизации - **6,2 В**
- ▶ Максимальное напряжение стабилизации - **6,51 В**
- ▶ Ток стабилизации стабилитрона - **0,5 мА**
- ▶ Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона - **0,005 %/С**
- ▶ Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона  **$\pm 0,1$  мкс**
- ▶ Дифференциальное сопротивление стабилитрона **200 (2) Ом**
- ▶ Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона **0,1 мА**
- ▶ Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона **2,2 мА**
- ▶ Прямая рассеиваемая мощность **0,4 Вт**
- ▶ Рабочий диапазон температуры **-45...+85 гр.**