



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник LEER

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Настольный светильник с поворотной оптической частью, оснащен сенсорной кнопкой включения и диммирования с фоновой подсветкой оранжевого цвета, изготовлен из алюминия, окрашенного белой или черной матовой краской, и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В ($\pm 10\%$), 50 Гц ($\pm 0,4$ Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- 1.3. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – II.
- 1.5. Для светильников, выпускаемых в исполнении УХЛ4* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха $+5^{\circ}\text{C}$.

2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Распаковать светильник, установить его на ровную горизонтальную поверхность и подключить сетевую вилку в розетку.
- 4.3. Управление светильником производится касаниями кнопки, расположенной на верхней стороне крышки (см. рис.), согласно следующей циклической схеме:
6% яркости свечения → 28% яркости свечения → 60% яркости свечения → полная яркость свечения → выключен → 6% яркости свечения → ...
- 4.4. Загрязненные поверхности очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
- 4.5. Запрещается касаться или чистить открытую часть источника света – светодиода. Это может привести к снижению срока службы или выходу из строя светильника.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-024-88466159-14 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительными-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.
- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.
10 лет – для остальных светильников.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»


ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз



BLR Дадазены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

LEER




4-ступенчатое диммирование сенсорной кнопкой
4-step dimming by touching switch





Вспомогательный ключ:
Используйте небольшой зазор на белом пластиковом
вспомогательной ключе в качестве рычага, чтобы
затянуть винты (как показано на рисунке).

Arm key:
Use small gap on the white plastic arm key to tighten
arm screws (as indicated in the picture)



Затянуть винты рычагом, если светильник
не фиксируется в нужном положении
Tighten arm screws if its not fixed to position



RUS

Наименование	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи Ra	Цвет корпуса	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Климатическое исполнение и категория размещения	Степень защиты от воздействия окружающей среды IP
LEER T 8 BL DIM 3000K	8	3000	Максимальный 500	80	Черный	741x17x465	3,4	УХЛ4*	20
LEER T 8 WH DIM 3000K	8	3000	Максимальный 500	80	Белый	741x17x465	3,4	УХЛ4*	20

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»