

Цифровая паяльная станция Магистр Ц20-МП с возможностью прозвонки

Цифровая паяльная станция Магистр Ц20-МП 50Вт (90Вт) с возможностью прозвонки  
Предназначена для пайки проводов и компонентов с возможностью прозвонки электрических цепей (звуковая и световая индикация).

В исполнении Ц20-МП при замыкании щупов, подключенных к гнездам «А» и «В», или касании щупом подключенным к гнезду «А», корпуса паяльника загорается светодиод «ГОТОВ» и слышен звуковой сигнал. Звуковую индикацию можно отключить тумблером с тыльной стороны станции.

Комплектация:

Цифровой блок управления 50Вт 220В (36В)  
Паяльник ЭПСН-1 50Вт 36В с датчиком температуры  
Подставка для паяльника М1  
Паяльная насадка М20-03. 3,0мм — 2шт  
Комплект щупов

Основные параметры:

Напряжение питания 220В 50Гц (под заказ 36В 50Гц)  
Вторичное напряжение 36В 50Гц  
Мощность паяльника 50Вт или 90Вт  
Диапазон температур 50-350 °С  
Регулировка цифровой ПИД-регулятор  
Точность поддержания температуры +/- 2 °С  
Керамический нагревательный элемент паяльника

Используемые паяльные насадки:

-медные затачиваемые М20 (1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0мм)  
-износостойкие клиновидные М20-DA (0,8 1,2 1,5 2,5 3,5мм)  
-износостойкие односторонний срез М20-DB (0,8 1,2 1,5 2,5 3,5мм)  
-износостойкие мини-волна М20-DC (2,5 3,5мм)  
-износостойкие для ЧИП компонентов М20-DF (2,0 3,2мм)