

Расходные материалы

- Этикетки прочно держатся на любой поверхности: гладкой, изогнутой, текстурированной и высокотекстурированной даже при экстремальных температурах;
- Различные материалы позволяют создавать любое решение для маркировки: провода и кабеля, терминальных блоков, патч-панелей и многого другого;
- 5 лет гарантии долговечной надежной работы этикеток в экстремальных условиях внешней среды.

В ручном минипринтере BMP21-PLUS используется много материалов для различных применений. Воспользуйтесь таблицей выбора материала (см.ниже).

	 Ровная, гладкая поверхность	 Текстурирован ная поверхность	 Большие изогнутые поверхности	 Провод и кабель
Самоламинирующ ийся винил				✓
Термоусадочные маркеры PermaSleeve				✓
Нейлоновая ткань	✓	✓	✓	✓
Универсальный винил	✓	✓	✓	
Полиэстер	✓			



Самоламинирующийся винил (B-427)

- Не поддерживает горение
- Отличная устойчивость к воде и маслам, абразивному трению

Наименование	Размер ленты, мм	Макс. Ø провода, мм	Высота области печати, мм	Цвет
M21-750-427	19,05 x 4,3 м	4	9,53	Черный на белом
M21-1000-427	25,40 x 4,3 м	5	9,53	Черный на белом
M21-1250-427	30,48 x 4,3 м	7	12,7	Черный на белом
M21-1500-427	38,10 x 4,3 м	8	12,7	Черный на белом



Термоусадочные маркеры PermaSleeve для провода и кабеля (B-342)

- Термоусаживаемые
- Самопогашающиеся
- Соответствуют MIL-M-81531; MIL-STD-202F; метод 215 и UL 224

M21-125-C-3426 x 2,10 м2,8Черный на белом

Наименование	Размер ленты, мм	Макс. Ø провода, мм	Цвет
M21-125-C-342	6 x 2,10 м	2,8	Черный на белом
M21-187-C-342	8,5 x 2,10 м	3,8	Черный на белом
M21-250-C-342	11,15 x 2,10 м	5,5	Черный на белом
M21-375-C-342	16,4 x 2,10 м	8,1	Черный на белом
M21-125-C-342-YL	6 x 2,10 м	2,8	Черный на желтом
M21-187-C-342-YL	8,5 x 2,10 м	3,8	Черный на желтом
M21-250-C-342-YL	11,15 x 2,10 м	5,5	Черный на желтом
M21-375-C-342-YL	16,4 x 2,10 м	8,1	Черный на желтом



Нейлоновая ткань (B-499)

- кабеля и провода
- патч-панелей
- терминальных блоков
- лицевых панелей

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-375-499	9,53 x 4,87 м	Черный на белом
M21-500-499	12,70 x 4,87 м	Черный на белом
M21-750-499	19,05 x 4,87 м	Черный на белом



Универсальный винил (B-595)

- Отлично клеится на неровные, изогнутые или круглые поверхности
- Противостоит воздействию грязи, масла
- Минимальная температура нанесения -18°C

- 5 лет гарантированной надежности при наружном применении и температуре от -40°C до 82°C



Идеальное решение для маркировки:


- Трубопровода
- Изогнутых поверхностей
- Инструмента
 - Контейнеров
 - Шкафов
 - Компонентов
 - Стеллажей
 - Панелей

Белый на фиолетовом

Белый на коричневом

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-250-595-WT	6,35 x 6,40 м	Черный на белом
M21-375-595-WT	9,53 x 6,40 м	Черный на белом
M21-500-595-WT	12,70 x 6,40 м	Черный на белом
M21-750-595-WT	19,05 x 6,40 м	Черный на белом
M21-250-595-YL	6,35 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-375-595-YL	9,53 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-500-595-YL	12,70 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-750-595-YL	19,05 x 6,40 м	Черный на желтом
M21-375-595-BL	9,53 x 6,40 м	Белый на синем
M21-500-595-BL	12,70 x 6,40 м	Белый на синем
M21-750-595-BL	19,05 x 6,40 м	Белый на синем
M21-375-595-GN	9,53 x 6,40 м	Белый на зеленом
M21-500-595-GN	12,70 x 6,40 м	Белый на зеленом
M21-750-595-GN	19,05 x 6,40 м	Белый на зеленом
M21-375-595-OR	9,53 x 6,40 м	Черный на оранжевом
M21-500-595-OR	12,70 x 6,40 м	Черный на оранжевом
M21-750-595-OR	19,05 x 6,40 м	Черный на оранжевом
M21-375-595-RD	9,53 x 6,40 м	Белый на красном
M21-500-595-RD	12,70 x 6,40 м	Белый на красном
M21-750-595-RD	19,05 x 6,40 м	Белый на красном
M21-375-595-PL	9,53 x 6,40 м	Белый на фиолетовом
M21-500-595-PL	12,7 x 6,40 м	Белый на фиолетовом
M21-750-595-PL	19,05 x 6,40 м	Белый на фиолетовом
M21-375-595-GY	9,53 x 6,40 м	Черный на сером

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-500-595-GY	12,7 x 6,40 м	Черный на сером
M21-750-595-GY	19,05 x 6,40 м	Черный на сером
M21-375-595-BR	9,53 x 6,40 м	Белый на коричневом
M21-500-595-BR	12,7 x 6,40 м	Белый на коричневом
M21-750-595-BR	19,05 x 6,40 м	Белый на коричневом
M21-375-595-BK	9,53 x 6,40 м	Белый на черном
M21-500-595-BK	12,7 x 6,40 м	Белый на черном
M21-750-595-BK	19,05 x 6,40 м	Белый на черном



Полиэстер (В-423, В-430, В-461 и В-488)

Идеальное решение для маркировки:

- компонентов
- инструментов
- стоек и стеллажей

Наименование	Размер (мм, лента)	Цвет
M21-250-423	6,35 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-375-423	9,53 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-500-423	12,70 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-750-423	19,05 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-250-430	6,35 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-375-430	9,53 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-500-430	12,70 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-750-430	19,05 x 6,40 м	Чёрный на прозрачном
M21-250-430-WT-CL	6,35 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-375-430-WT-CL	9,53 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-500-430-WT-CL	12,70 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-750-430-WT-CL	19,05 x 6,40 м	Белый на прозрачном
M21-375-461	9,53 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-500-461	12,70 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-750-461	19,05 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-375-488	9,53 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-500-488	12,70 x 6,40 м	Чёрный на белом
M21-750-488	19,05 x 6,40 м	Чёрный на белом