

фотореле ФРЛ-01

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток нагрузки, А (при $\cos \varphi=1$)	20
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, Лк	2-100 (регулируемый)
Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт	0,45/0,1
Степень защиты	IP65 (внешний датчик) IP20 (корпус фотореле)
Цвет	Белый
Диапазон рабочих температур	-25 ⁰ С +40 ⁰ С
Фотодатчик	Внешний
Максимальная длина провода до датчика, метров	50
Способ установки	DIN-рейка
Гарантийный срок	5 лет