

Характеристики

плат АЦП ЦАП 14/2

Аналоговый вход (АЦП)	
Количество входов	1
Количество разрядов АЦП	14
Частота преобразования	4/10 МГц
Динамический диапазон при частоте дискретизации 100 Гц	75 дБ
Максимальное входное напряжение	±2,5 В
Входное сопротивление	1 МОм
Защита входов при включенном питании	±20 В
Защита входов при выключенном питании	±10 В
Входная ёмкость	20 пФ
Аналоговый выход (ЦАП)	
Количество выходов	1
Частота преобразования	4/10 МГц
Количество разрядов ЦАП	16
Цифровой вход/выход	
Цифровой вход	4 бит
Цифровой выход	4 бит
FIFO-буфер	8 кслов
Тип логики цифрового входа/выхода	TTL