

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ ETHER

Конденсаторы общего назначения, предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока.



Общие данные

Номинальный диапазон емкостей	0.47 ~ 4700 мкф
Номинальное напряжение	10 ~ 100 вольт
Номинальный допуск емкости	+/- 20%
Диапазон рабочих температур	- 45 ~ + 85 С

ЕМКОСТЬ	U раб.				
мкФ.	Макс.	D мм.	L мм.	d мм.	F мм.
0.47	50	5	11	0.5	2
1	50	5	11	0.5	2
1	100	5	12	0.5	2
2.2	50	5	11	0.5	2
3.3	50	5	11	0.5	2
4.7	50	5	11	0.5	2
10	25	5	11	0.5	2
10	50	5	11	0.5	2
33	16	4	7	0.5	1.5
47	25	5	11	0.5	2
47	63	8	12	0.5	2.7
100	16	5	11	0.5	2
100	25	6	12	0.5	2.5
100	50	8	12	0.6	4
100	63	10	15	0.6	4.5
100	100	12	21	0.6	5
220	10	5	12	0.5	2
220	25	8	12	0.6	2.7
220	50	10	16	0.6	4.5
470	10	8	12	0.6	2.3
470	50	12	21	0.6	4
470	63	12	25	0.6	4.5
1000	50	14	27	0.6	5
2200	10	10	21	0.6	5
2200	25	16	26	0.6	