

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3322.700**

**Chopped-fibre filter mat**

Stan: 22.11.2022 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3322.700 - Chopped-fibre filter mat

W większych opakowaniach jako zapas mat filtracyjnych do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących i Thermoelectric Cooler.

## Cechy

Nr kat.	SK 3322.700
Wersja	do wentylatorów filtrujących
Opis produktu	Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 µm.
Materiał	Włókno chemiczne
Wskazówka	Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.	3238....
Wymiary	Szerokość: 120 mm Wysokość: 120 mm Głębokość: 12 mm
Klasa filtra	według PN-EN 779: G2 według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Opak.	5 szt.
Masa/opak.	0,003 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	56039390
EAN	4028177156159
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Aprobaty

---

Aprobaty

GOST

---

Certyfikaty

EAC