

ERP12-4

Specyfikacja



ETI Kod	001101206
Opis	ERP12-4
Waga	4.9
Poziom	Podtynkowe IP40, tworzywowe z drzwiami metalowymi
Rzędy	4
Sposób montażu	Podtynkowa
Typ drzwi	Drzwi białe
Wysokość (mm)	720
Szerokość (mm)	326
Stopień ochrony IP	IP40
Grupa Katalogowe	Obudowy podtynkowe ERP IP40

Strona produktu online

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)
[Deklaracja EU](#)



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Kolor	Biały
Szerokość	326mm
Wysokość	720mm
Głębokość	120mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Liczba rzędów	4
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Z pokrywą transparentną	
Szyna DIN	true
	Zamknięte
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	12
Rodzaj zamknięcia	NULL
Rodzaj drzwi	White door
Stopień ochrony (IP)	IP40

