


3mm LED LAMP




допуск ± 0.5 мм размер в мм

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ДЛИНА ВОЛНЫ λ_D (nm)		ТИП ЛИНЗЫ	VF (V)			IV(mcd) при IF=20mA		Обратный ТОК (μ A)	УГОЛ (градус)
		MIN	MAX		MIN	TYP	MAX	MIN	MAX		
ARL2-3514PD	RED	660	680	C.D.	2.0	2.2	2.5	8	12	5	60
ARL2-3514HRD	RED	635	645	C.D.	1.9	2.1	2.3	60	120	5	60
ARL2-3514SRD	RED	625	635	C.D.	1.9	2.1	2.3	150	250	5	60
ARL2-3514URD-450mcd	RED	622	632	C.D.	1.9	2.1	2.3	300	450	5	60
ARL2-3514URD-550mcd	RED	620	630	C.D.	1.9	2.1	2.3	400	550	5	60
ARL2-3514SRT	RED	625	635	C.T.	1.9	2.1	2.3	200	300	5	60
ARL2-3514URT	RED	620	630	C.T.	1.9	2.1	2.3	500	700	5	60
ARL2-3214HRC	RED	635	645	W.C.	1.9	2.1	2.3	250	450	5	60
ARL2-3214SRC	RED	625	635	W.C.	1.9	2.1	2.3	300	600	5	60
ARL2-3214URC-900mcd	RED	622	632	W.C.	1.9	2.1	2.3	600	900	5	60
ARL2-3214URC-1.5cd	RED	620	630	W.C.	1.9	2.1	2.3	900	1500	5	60
ARL2-3514GD	YELLOW GREEN	568	572	C.D.	1.9	2.1	2.3	40	80	5	60
ARL2-3514SGD	YELLOW GREEN	568	572	C.D.	1.9	2.1	2.3	50	120	5	60
ARL2-3514UGD	YELLOW GREEN	568	572	C.D.	1.9	2.1	2.3	100	200	5	60
ARL2-3514HGT	YELLOW GREEN	568	572	C.T.	1.9	2.1	2.3	60	120	5	40
ARL2-3514SGT	YELLOW GREEN	568	572	C.T.	1.9	2.1	2.3	150	250	5	40
ARL2-3514UGT	YELLOW GREEN	568	572	W.C.	1.9	2.1	2.3	300	500	5	40
ARL2-3214HGC	YELLOW GREEN	568	572	W.C.	1.9	2.1	2.3	150	250	5	20
ARL2-3214SGC	YELLOW GREEN	568	572	W.C.	1.9	2.1	2.3	300	600	5	20
ARL2-3214LGC	YELLOW GREEN	568	572	W.C.	1.9	2.1	2.3	700	900	5	20
ARL2-3214UGC	YELLOW GREEN	568	572	W.C.	1.9	2.1	2.3	1000	1800	5	20
ARL2-3514YD	YELLOW	585	595	C.D.	1.9	2.1	2.3	50	80	5	60
ARL2-3514SYD	YELLOW	585	595	C.D.	1.9	2.1	2.3	100	200	5	60
ARL2-3514UYD	YELLOW	585	595	C.D.	1.9	2.1	2.3	200	400	5	60
ARL2-3514SYT	YELLOW	585	595	C.T.	1.9	2.1	2.3	200	450	5	40
ARL2-3514UYT	YELLOW	585	595	C.T.	1.9	2.1	2.3	400	600	5	40
ARL2-3214SYC	YELLOW	585	595	W.C.	1.9	2.1	2.3	250	500	5	20
ARL2-3214UYC	YELLOW	585	595	W.C.	1.9	2.1	2.3	500	800	5	20
ARL2-3514UOD	ORANGE	600	610	C.D.	1.9	2.1	2.3	300	500	5	60
ARL2-3214UOC	ORANGE	600	610	W.C.	1.9	2.1	2.3	800	1500	5	20
ARL2-3514HBW	BLUE	460	470	W.D.	3.0	3.2	3.6	150	300	5	40
ARL2-3514SBW	BLUE	460	470	W.D.	3.0	3.2	3.6	300	500	5	40
ARL2-3514HWW	WHITE	—	—	W.D.	3.0	3.2	3.6	100	200	5	40
ARL2-3514SWW	WHITE	—	—	W.D.	3.0	3.2	3.6	200	400	5	40

***Примечание**

CD Цветная диффузная линза (Coloured Diffused), W.D Белая диффузная (White Diffused),
C.T Цветная прозрачная (Coloured Transparent), W.C Прозрачная (Water Clear)

3mm LED LAMP (Super bright)



допуск ± 0.5мм размер в мм


НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	ДЛИНА ВОЛНЫ λ _d (nm)		ТИП ЛИНЗЫ	VF (V)			IV(mcd) при IF=20mA		Обратный ТОК (μA)	УГОЛ (градус)
		MIN	MAX		MIN	TYP	MAX	MIN	MAX		
ARL2-3214URC-2.5cd	RED	620	630	W.C.	1.9	2.1	2.3	1500	2500	5	20
ARL2-3214URC-4cd	RED	620	630	W.S.	1.9	2.1	2.3	2000	4000	5	20
ARL2-3214URC-8cd	RED	620	630	W.S.	1.9	2.1	2.3	5000	8000	5	20
ARL2-3214URC-12cd	RED	620	630	W.S.	1.9	2.1	2.3	8000	12000	5	20
ARL2-3214UYC-2cd	YELLOW	585	595	W.C.	1.9	2.1	2.3	1000	2000	5	20
ARL2-3214UYC-4cd	YELLOW	585	595	W.C.	1.9	2.1	2.3	2000	4000	5	20
ARL2-3214UYC-8cd	YELLOW	585	595	W.C.	1.9	2.1	2.3	5000	8000	5	20
ARL2-3214UYC-10cd	YELLOW	585	595	W.C.	1.9	2.1	2.3	8000	—	5	20
ARL2-3214UOC-4cd	ORANGE	600	610	W.C.	1.9	2.1	2.3	2000	4000	5	20
ARL2-3214UOC-7cd	ORANGE	600	610	W.C.	1.9	2.1	2.3	5000	7000	5	20
ARL2-3214UOC-8cd	ORANGE	600	610	W.C.	1.9	2.1	2.3	7000	—	5	20
ARL2-3214BGC-6cd	BLUISH GREEN	500	515	W.C.	3.0	3.3	3.8	4000	6000	5	20
ARL2-3214PGC-7cd	PURE GREEN	520	530	W.C.	3.0	3.3	3.8	5000	7000	5	20
ARL2-3214PGC-10cd	PURE GREEN	520	530	W.C.	3.0	3.3	3.8	8000	10000	5	20
ARL2-3214UBW-450mcd	BLUE	460	470	W.D.	3.0	3.3	3.8	350	450	5	20
ARL2-3214UBC-2cd	BLUE	460	470	W.C.	3.0	3.3	3.8	1000	2000	5	20
ARL2-3214UBC-3cd	BLUE	460	470	W.C.	3.0	3.3	3.8	2000	3000	5	20
ARL2-3214UBC-5cd	BLUE	460	470	W.C.	3.0	3.3	3.8	3000	5000	5	20
ARL2-3214UBC-7cd	BLUE	460	470	W.C.	3.0	3.3	3.8	5000	7000	5	20
ARL2-3214UWC-2cd	WHITE	—	—	W.C.	3.0	3.3	3.8	1000	2000	5	20
ARL2-3214UWC-4cd	WHITE	—	—	W.C.	3.0	3.3	3.8	2000	4000	5	20
ARL2-3214UWC-6cd	WHITE	—	—	W.C.	3.0	3.3	3.8	4000	6000	5	20
ARL2-3214UWC-8cd	WHITE	—	—	W.C.	3.0	3.3	3.8	6000	8000	5	20
ARL2-3214UWC-10cd	WHITE	—	—	W.C.	3.0	3.3	3.8	8000	—	5	20
ARL2-3214PKC-1.5cd	PINK	—	—	W.C.	3.0	3.3	3.8	500	1500	5	20
ARL2-3214VC-80mcd	PURPLE	400	410	W.C.	3.0	3.3	3.8	60	80	5	20
ARL2-3214UVC-200mcd	PURPLE	400	400	W.C.	3.0	3.3	3.8	100	200	5	20
ARL2-3214UPC-30mcd	PURPLE	385	400	W.C.	3.0	3.3	3.8	30	—	5	20

***Примечание**

W.D Белая диффузная (White Diffused), W.C Прозрачная (Water Clear).

PACKAGE DIMENSIONS

допуск ± 0.5мм размер в мм



***Примечание**
 CD Цветная диффузная линза (Coloured Diffused), W.D Белая диффузная (White Diffused),
 C.T Цветная прозрачная (Coloured Transparent), W.C Прозрачная (Water Clear)