

EK EKOE 130 G



Mallikuva

Tilausnimike: EKOE 130 G
Koodi: 2538037
Kuvaus: Kotelo PC
Huom.: Harmaa kansi

EAN-koodi: 6418074013569
Sähkönumero:
Suomi: 3425418
Sähkönro Italia: 7501040
Sähkönro Ruotsi: 2538037

Sisältää: Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	280	280	130	EKO 30-G	Kansi PC
tuumaa:	11.0	11.0	5.1	EKO 80-G	Kansi PC
Materials:				EKO 30-T	Kansi PC
Materiaali:	Polykarbonaatti			EKO 80-T	Kansi PC
Pohjan väri:	RAL 7035			EKOVT	Asennuslevy
Kannen ruuvien materiaali:	Polyamidi			EKOXT	Asennuslevy eristetty
Kannen väri:	RAL 7035			EKV 22	DIN-35 Asennuskisko
Kannen ruuvien väri:	Harmaa			EKOZR	Korotuskehys 50 mm
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			Luokat:	
Lämpötila-alueet:				Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/IP67	
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			Iskunkestävyys (EN 62262): IK08	
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			Sähköeristys: Suojaeristetty	
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			UV-vastustuskyky: UL 508	
Lisätarvikkeet:				Paloluokitus: UL 746C 5"	
EKOE	Alaosa PC			Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA-luokitus: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Sertifikaatit:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

