


Ø 2 mm-Einpressbuchsen

Ø 2 mm Press-in Sockets

Douilles Ø 2 mm à emmancher

EPB-2N/S



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Lötstift Ø 1,5 mm.**

Insulated Ø 2 mm rigid socket. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Connection: Solder pin Ø 1.5 mm.**

Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décollété. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccord : Broche cylindrique à souder Ø 1,5 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

EPB-2N/S	63.9318-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	Ni	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>27</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	26	27	29		
21	22	23	24	25										
26	27	29												

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorn: MB2 (→ Seite 193)	Press-in tool: MB2 (→ page 193)	Outil d'emmanchement : MB2 (→ page 193)

EB2 EB2-A



EB2



I-EB2




EB2-A




B-EB2




B-EB2-A



MA 102



Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchsen aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Ausführungen mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich.

Insulated Ø 2 mm rigid sockets made of machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Versions with different connections available.

Douilles rigides Ø 2 mm en laiton décollété, isolées. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... Différentes terminaisons disponibles.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile Component parts Pièces détachées	Anschluss Connection Raccord		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	----------------------------------

EB2	23.1011-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	I-EB2, 23.5011- B-EB2, 23.5010	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm Flat connecting tab 2,8 mm x 0,8 mm Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24												
25	26	27	28	29												

EB2-A	23.1012-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 10 A	I-EB2, 23.5011- B-EB2-A, 23.5002	Rundstecker Ø 1,9 mm Round connecting pin Ø 1,9 mm Raccord cylindrique Ø 1,9 mm	Au	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24												
25	26	27	28	29												

Zubehör	Accessories	Accessoires
Einpressdorn: MB2 (→ Seite 193) Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 192)	Press-in tool: MB2 (→ page 193) Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 192)	Outil d'emmanchement : MB2 (→ page 193) Cosse plate : FSH2,8x0,8 (→ page 192)