




www.quartz1.ru
www.quartz1.com

+7 (495) 7-8888-99; 963-61-20

сеть магазинов

КВАРЦ
радиоаппараты

Стабилитрон КС182Ц



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение стабилизации, В	8.2
Минимальное напряжение стабилизации, В	7.8
Максимальное напряжение стабилизации, В	8.6
Минимальный ток стабилизации I _{ст.мин.} , мА	0.1
Максимальный ток стабилизации I _{ст.макс.} , мА	15
Статическое сопротивление R _{ст.} , Ом	200
Мощность рассеяния, Вт	0.125
Температурный коэффициент напряжения стабилизации α _{Уст.} , %/°С	0.07
Временная нестабильность напряжения стабилизации dU _{ст.} , В	1.5
Рабочая температура, °С	-60...125