



SZC-CONNECTOR

Разъём герметичный SZC13 6P-M-FB



Герметичный разъём (комплект) с заглушкой SZC13 6P-M-FB, вилка-розетка, 6 контактов, диаметр входящего кабеля 6,5 мм, IP68, 5 А, 250 В, является пылезащищенным и влагозащищенным. Герметичный разъём соответствует высокой степени защиты, что гарантирует работу разъемов при длительном погружении в воду (более 30 минут) на глубину больше 1 м.

Тип разъёма	Разъём герметичный серии SZC13 (комплект)
Класс защиты	IP68
Материал корпуса	РА66 UL94V0
Тип соединения	кабель (вилка) - блок (розетка)
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+85
Количество контактов	6 x Φ 1,0 мм
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	5
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	2000
Контактное сопротивление, мОм, не более	2
Диаметр входящего кабеля, мм	6,5 (PG7)
Размер установочного отверстия, мм	Φ 13
Длина, мм	вилка - 52/ розетка - 22
Особенности конструкции	с заглушкой на блочной части