

Тип :	головка электродинамическая (динамик)
Диапазон частот :	500..9000 Гц
Номинальная мощность :	0,8 ($P_{max}=1,0$) Вт
Импеданс :	8 +/- 15 % Ом
Уровень звукового давления :	103 +/- 3 дБ
Резонансная частота :	900 +/- 20 % Гц
Диапазон рабочих температур :	-25...+55 °С
Длина выводов :	60 +/- 2 мм
Диаметр корпуса :	магнита - 13,9 мм
Высота :	4,3 мм
Ширина :	20 мм
Глубина :	30 мм

