

Трубка термоусадочная, не поддерживающая горение **ТУТ нг.**



Тип	Трубка термоусадочная, не поддерживающая горение
Коэффициент усадки	2:1
Диаметр до усадки, мм	2,0
Диаметр после усадки, мм	1,0
Толщина после усадки, мм	0,35
Температура усадки	+80~+120 °С
Диапазон рабочих температур	-55~+125 °С
Рабочее напряжение, В	600
Материал	Полиолефин
Длина, м	1,0
Цвет	черный