

ДИНАМИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ CLS5717A040AZE

Область применения: компьютерная техника и телекоммуникации.

Технические характеристики:

- Нижняя частота, Гц 400
- Верхняя частота, Гц 4000
- Импеданс, Ом $8 \pm 15\%$
- Минимальная интенсивность звука, Дб (при 1 кГц) 88 ± 3
- Диаметр (габариты) корпуса d, мм: 57
- Толщина корпуса h, мм: 17
- Рабочая температура, 0С: -20...+60
- Тип: электромагнитный
- Штыревые или пружинные выводы, провода или разъем

Внешний вид и габаритные размеры:

