

Спецификация RDC1-0002

По схеме	Наименование	Код
DD1	PT2399	2507557983
U1	L7809CV	55861
U2	RC4558P	59085
U3	L7805ABV	2823758810
C1, C8, C24	100 мкФ, 16 В	14560
C14, C15	3300 Пф	32352
C4	1000 пФ	39778
C7	4.7 мкФ, 50 В	48151
C17, C18	0.068 мкФ	51403
C16, C19	470 пФ	6725
C2, C5, C9, C21, C22, C23, C26	0.1 мкФ	761853949
C13	5600 пФ	61986
C10, C11, C12, C20, C27	1 мкФ, 25 В	9000261758
C6, C25	330 пФ	974
C3	0.68мкФ	977501550
R1	2.4 кОм	23454
R13, R17	4.7 кОм	33723
R5, R18	47 кОм	35975
R2, R20	1 кОм	44435
R8, R9, R10, R11, R12, R14	15 кОм	62558
R3, R4, R15, R16	10 кОм	48560
R6, R7, R19	50 кОм, Резистор переменный	812720354
P1, P2, P3, P4	PLS-2	260750144
Джампер	MJ-C-6.5	9000215966
Печатная плата	RDC1-0002	9000325877

ЗАО «ЧИП и ДИП»