

# Инструкция по эксплуатации настольного традиционного светильника торговой марки

## General Lighting Systems серии GTL



**Внимание!** Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

### 1. Общая информация

Настольные традиционные светильники General серии GTL предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В (допустимый диапазон входного напряжения 150-265В) и частотой 50-60Гц, с любыми типами ламп с цоколем E27 максимальной мощностью до 60Вт.

- Светильники изготовлены из негорючих и нетоксичных материалов, просты в установке и эксплуатации.
- В ассортименте модели на основании, с креплением-прищепкой, и на основании + со струбиной в комплекте.
- Конструкция позволяет регулировать наклон и поворот плафона.

Светильники могут использоваться для внутреннего освещения в жилых или офисных помещениях (IP20) при температуре окружающей среды от - 20 °С до + 50 °С и относительной влажности не выше 85%.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

### 2. Технические характеристики

Модель	Код для заказа	Цвет корпуса	Тип св-ка	Вес
GTL-021-60-220	800121	белый	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-022-60-220	800122	черный	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-023-60-220	800123	синий	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-024-60-220	800124	зеленый	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-025-60-220	800125	красный	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-026-60-220	800126	желтый	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-027-60-220	800127	белый	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-028-60-220	800128	черный	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-029-60-220	800129	синий	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-030-60-220	800130	зеленый	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-031-60-220	800131	красный	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-032-60-220	800132	желтый	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм

Номинальное напряжение – 220-240В

Частота тока – 50-60 Гц

Номинальная мощность – не более 60Вт

Класс защиты от поражения электрическим током – II □

Род питающего тока – переменный ~

Диапазон рабочих температур – от - 20 °С до + 50 °С

Цоколь – E27

Материал – пластик, металл

Длина сетевого шнура – 1,1 метр

Кнопка включения/выключения – на основании, на клипсе, или на шнуре

Комплект поставки – упаковка, инструкция, светильник с встроенным сетевым шнуром

Кол-во в транспортной упаковке – 24 шт

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и совершенствования не ухудшающие основные заявленные характеристики изделия.

### 3. Меры безопасности:

Перед началом использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не размещайте светильник на влажных поверхностях. Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками. При чистке светильника, его необходимо отключить от электросети. Очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не устраняйте неисправность самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами. Не пользуйтесь светильником вблизи легковоспламеняющихся или химически активных материалов.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и животных.
- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра. Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если

электроприбор выключен. Не используйте прибор вне помещений.

- Запрещается использовать светильник с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура. Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только сервисной службой производителя, во избежание возможного поражения электрическим током.

### 4 Эксплуатация настольного светильника:

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте, чтобы не было повреждений корпуса, лампы и изоляции сетевого шнура.
- Установите светильник на ровной сухой поверхности и вкрутите лампочку в патрон.
- Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
- Нажмите на выключатель на корпусе светильника, лампочка должна загореться.
- Для завершения работы светильника нажмите на выключатель на корпусе светильника.

### 5. Транспортировка и хранение

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 до +50°С и относительной влажности не более 85%. Не допускать воздействия влаги.

### 6. Утилизация

Настольные традиционные светильники General серии GTL не требуют специальной утилизации. Утилизация светильников происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации, светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.

### 7. Сертификация

Настольные традиционные светильники General серии GTL имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

### 8. Информация об изготовителе и поставщике

**Изготовитель:**

GENERAL LIGHTING CO., LTD

Дженерал Лайтинг КО., ЛТД

Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

**Поставщик в РФ (Импортер):**

ООО «Сонэс Логистик»

117042, г. Москва, Чечерский проезд, д.120

[www.sones.ru](http://www.sones.ru) [info@sones.ru](mailto:info@sones.ru)

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантия на светильники ТМ General Lighting Systems, серии GTL, 12 месяцев со дня покупки при условии правильной эксплуатации. Гарантийной замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивидуальной упаковки при полной комплектации. При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь, и т.д.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Изделие	Номер серии	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Сделано в Китае.

С полным ассортиментом продукции ТМ General Lighting Systems ознакомьтесь на сайте [www.sones.ru](http://www.sones.ru)

**Назар аударыңыз!** Шамды орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз, және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.

### 1. Жалпы ақпарат

General Lighting Systems сауда белгісінің GTL сериясының дәстүрлі үстелдік шамы тұрғын немесе қоғамдық (бала бақшалар, мектептер, офистер, дүкендер) панажайларда ішкі жарықтандыру үшін арналған. Номиналды жұмыс кернеуі 230 В және 50-60 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Шамның пайдаланыла алатын температурасы 0С- ден +45 С-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 85 % аспауы керек. Өнім сертифициатталған, нормативті құжаттар талаптарына сәйкес келеді. Пайдалану ережелерін орындаған кезде шамның ұзақ қызмет ету мерзімі болады.

Модель	Код для заказа	Цвет корпуса	Тип св-ка	Вес
GTL-021-60-220	800121	белый	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-022-60-220	800122	черный	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-023-60-220	800123	синий	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-024-60-220	800124	зеленый	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-025-60-220	800125	карсный	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-026-60-220	800126	желтый	Пружинный на прищепке, высота 30 см	320 грамм
GTL-027-60-220	800127	белый	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-028-60-220	800128	черный	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-029-60-220	800129	синий	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-030-60-220	800130	зеленый	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-031-60-220	800131	красный	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм
GTL-032-60-220	800132	желтый	Пружинный на основании, высота 30 см	460 грамм

Жұмыс кернеуі: 220-240 Вольт/50-60 Гц

Қуаты: 60Вт Түпше: E27

Материалы: пластик, металл

Баусым ұзындығы 1,1 м

### 3. Қауіпсіздік шаралары:

Шамды пайдалана бастау алдында, берілген нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электржелісі өлшемдеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

- Шамды ұзақ уақытқа іске қосулы күйінде қалдырмаңыз.

- Шамды тез тұтанатын материалдардың қасында орналастырмаңыз.

- Шамды ылғалды беттерде орналастырмаңыз. Шамды су қолмен ұстамаңыз. Шамды тазалаған кезде оны электржелісінен ажырату қажет. Сыртқы бетін тазалауды жұмсақ, құрғақ матамен жүргізу керек. Еріткіштер мен басқа жегіш жуғыш заттарды пайдалануға жол берілмейді.

- Желілік баусымның оқшауламасының жарамдылығын турақты тексеріп тұрыңыз. Оқшауламаның бүлінуі жағдайында, электр тогы соққысына жол бермеу үшін, ақаулықты өз бетіңізбен жоймаңыз, білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

- Шамның қызып кетуіне жол бермеу үшін, оны ауа желдетісі шектелген орындарда орналастырмаңыз.

- Шамды матамен және басқа тез тұтанатын материалдармен бүркеп жаппаңыз. Шамды тез тұтанатын немесе химиялық белсенді материалдардың қасында пайдаланбаңыз.

- Балаларға электраспабын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар және жануарлар үшін аспаппен қажетсіз жанасу мүмкіндігін шектеңіз.

- Іске қосылған шамды ұзақ уақытқа қараусыз қалдырмаңыз. Электраспабы сөндірілген болған кезде

де, қоректендіру баусымының ашасын ашалықта қалдырмаңыз. Аспапты панажайлардан тыс пайдаланбаңыз.

- Иамды бузылған корпусымен және/немесе желілік баусымының бүлінген оқшауламасымен пайдалануға тыйым салынады.

### 4. Үстелдік шамды пайдалану:

- Шамды қаптамадан босатыңыз және корпусының, шамының және желілік баусым оқшауламасының бүлінулері болмауын тексеріңіз.

- Шамды тұзу құрғақ бетке орнатыңыз және шамды патронға бұраңыз.

- Желілік баусым ашасын тұрмыстық желі электрқорегі ашалығына тірелгенге дейін салыңыз.

- Шам корпусындағы сөндіргішке басыңыз, шам жануы керек.

- Шамның жұмысын аяқтау үшін шам корпусындағы сөндіргішке басыңыз.

### 5. Кепілдік міндеттемелері

TM General Lighting Systems сауда белгісінің, GTL сериясының шамдарын дұрыс пайдалану шарттарын орындаған кезде сатып алу күнінен бастап 12 айға кепілдеме беріледі. Көзге көрінетін бүлінулері болмаған кезде жұмыс істемейтін әшекейлі жарықдиодты шамдар кепілдеме бойынша ауыстыруға жатады. Кепілдеме бойынша ауыстыру қасса чегі, толтырылған кепілдеме талоны және толық жабдықталған жеке қаптаманың тауарлық келбеті болған кезде сатып алу нүктесінде жүзеге асырылады.

### 6. Жасаушысы және жеткізушісі туралы ақпарат

#### Жасаушы:

GENERAL LIGHTING CO., LTD

Дженерал Лайтинг КО., ЛТД

Шүксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

#### РФ-на жеткізуші (Импортер):

«Сонэс Логистик» ЖШҚ

117042, Мәскеу қ., Чечерский өтпесі, 120 үй

[www.sones.ru](http://www.sones.ru) [info@sones.ru](mailto:info@sones.ru)

Изделие	Номер серии	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Сделано в Китае.

С полным ассортиментом продукции TM General Lighting Systems ознакомьтесь на сайте [www.sones.ru](http://www.sones.ru)