


ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GX53 и MR16




ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД СВЕТИЛЬНИКАМИ СО ВСТРОЕННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ:

ПРЕВОСХОДСТВО

Светильников с лампами над светодиодными светильниками заключается в возможности простой замены перегоревшей лампы. Нет необходимости демонтажа светильника целиком, как в случае со светодиодным светильником.

РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОСТОТА

Ассортимент и количество производимых светодиодных ламп намного больше, чем у светильников, что позволяет выбрать необходимый вариант и уровень освещения, будь то классическая лампа, диммируемая или же лампа с цветным свечением. Более того, стоимость лампы всегда ниже, чем стоимость готового светодиодного светильника.



Арт. 661332



Арт. 661333



Арт. 661334

<p>GX53 - это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.</p>		<p>ВНИМАНИЕ! Не допускается полное или частичное погружение светильника в воду. ВНИМАНИЕ! Максимальная допустимая мощность лампы - 50W.</p>		<p>МАТЕРИАЛ ЦОКОЛЯ ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК</p>		<p>МАТЕРИАЛ КОРПУСА МЕТАЛЛ</p>				
GX53	IP20	max 50Вт	ГАРАНТИЯ 2 года	~230В 50/60Гц	-25° С +50° С	СРОК СЛУЖБЫ (LED) = 30 х	7W 9W 12W 15W 17W	НАКЛАДНОЙ	ПОД ЛАМПУ GX53	ДВУСТОРОННИЙ

Артикул	Модель	Тип патрона	Напряжение, Вт	Частота, Гц	Размеры, мм	Степень защиты	Кол-во в транспортной коробке
661332	GWL-2GX53-M-IP20 Квадратный Черный	GX53	230	50/60 Гц	103x103x130	IP20	30
661333	GWL-2GX53-M-IP20 Квадратный Белый	GX53	230	50/60 Гц	103x103x130	IP20	30
661334	GWL-2GX53-M-IP20 Квадратный Хром	Gx53	239	50/60 Гц	103x103x130	IP20	30



Арт. 661329



Арт. 661330



Арт. 661331



GX53 - это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.

ВНИМАНИЕ! Не допускается полное или частичное погружение светильника в воду.
ВНИМАНИЕ! Максимальная допустимая мощность лампы - 50W.

**МАТЕРИАЛ ЦОКОЛЯ
ТЕРМОСТОЙКИЙ
ПЛАСТИК**



**МАТЕРИАЛ КОРПУСА
МЕТАЛЛ**

GX53	IP20	max 50Вт	ГАРАНТИЯ 2 года	~230В 50/60Гц	-25° С +50° С	СРОК СЛУЖБЫ (LED) = 30 x	7W 9W 12W 15W 17W	НАКЛАДНОЙ	ПОД ЛАМПУ GX53	ДВУСТОРОННИЙ
-------------	-------------	-----------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------	-----------------------	---------------------

Артикул	Модель	Тип патрона	Напряжение, Вт	Частота, Гц	Размеры, мм	Степень защиты	Кол-во в транспортной коробке
661329	GWL-2GX53-M-IP20 Круглый Черный	GX53	230	50/60 Гц	120x130x141	IP20	30
661330	GWL-2GX53-M-IP20 Круглый Белый	GX53	230	50/60 Гц	120x130x141	IP20	30
661331	GWL-2GX53-M-IP20 Круглый Хром	Gx53	239	50/60 Гц	120x130x141	IP20	30



Арт. 661323



Арт. 661324



Арт. 661325



Арт. 661326



Арт. 661327



Арт. 661328



MR16 GU10 - это удобный и рациональный стандарт для светодиодных ламп.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается полное или частичное погружение светильника в воду.
ВНИМАНИЕ!
Максимальная допустимая мощность лампы - 50W.



МАТЕРИАЛ КОРПУСА
МЕТАЛЛ

GX53

IP20

max 50Вт

ГАРАНТИЯ 2 года

~230В 50/60Гц

-25° С +50° С

СРОК СЛУЖБЫ (LED) = 30 x

7W 8W 10W 12W 15W



НАКЛАДНОЙ



ПОД ЛАМПУ GU10



ДВУСТОРОННИЙ

Артикул	Модель	Тип патрона	Напряжение, Вт	Частота, Гц	Размеры, мм	Степень защиты	Кол-во в транспортной коробке
661323	GWL-2MR16-M-IP20 Круглый Белый	GU10	230	50/60 Гц	170x100x70	IP20	30
661324	GWL-2MR16-M-IP20 Круглый Хром	GU10	230	50/60 Гц	170x100x80	IP20	30
661325	GWL-2MR16-M-IP20 Круглый Черный	GU10	230	50/60 Гц	170x100x80	IP20	30
661326	GWL-2MR16-M-IP20 Квадрат Белый	GU10	230	50/60 Гц	170x100x80	IP20	30
661327	GWL-2MR16-M-IP20 Квадрат Черный	GU10	230	50/60 Гц	170x100x80	IP20	30
661328	GWL-2MR16-M-IP20 Квадрат Хром	GU10	230	50/60 Гц	170x100x80	IP20	30