

торговой марки General



## Силикон G4 7 Вт (СОВ)

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК  
до 450 Лм

Цветовая температура	Напряжение	Размер
2700 К / 4500 К / 6500 К арт. 661440 / 661441 / 661442	12/24 В	15x46 мм
2700 К / 4500 К / 6500 К арт. 661443 / 661444 / 661445	220-240 В	15x46 мм

## Пластик G9 10 Вт

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК  
до 900 Лм



Цветовая температура	Напряжение	Размер
2700 К / 4500 К / 6500 К арт. 661446 / 661447 / 661448	220-240 В	21x69 мм

## Диммируемые лампы!

(не требует диммера)

## Пластик Dim G9 10 Вт

Цветовая температура	Напряжение	Размер
2700 К / 4500 К / 6500 К арт. 661449 / 661450 / 661451	220-240 В	21x69 мм



Трехшаговое  
ДИММИРОВАНИЕ

работает с простым  
выключателем



100%



60%



30%



## G4 12 Вольт Силикон (COB)

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K / 6500 K арт. 652600 / 652700 / 683900	3	10x37,5 мм




## G4 12 Вольт Матовая

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K арт. 652800 / 652900	3	12x38 мм



## G4 12 Вольт Силикон

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K / 6500 K арт. 652200 / 652300 / 684500	3	10x36 мм




## G4 12 Вольт Пластик

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K арт. 653200 / 653300	5	16x45 мм



## G4 220 Вольт Силикон

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K / 6500 K арт. 651200 / 651300 / 68400	3	10x36 мм
2700 K / 4500 K арт. 651600 / 651700	4	15x43 мм



## G9 220 Вольт Силикон

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K / 6500 K арт. 653600 / 653700 / 684200	5	15x50 мм
2700 K / 4500 K / 6500 K арт. 653800 / 653900 / 684100	5	15x50 мм




## G4 220 Вольт Силикон (COB)

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K арт. 651800 / 651900	3	10x37,5 мм



## G9 220 Вольт Матовая

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K арт. 653400 / 653500	4	16,2x47,5 мм



## G4 220 Вольт Пластик

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K арт. 652000 / 652100	5	16x45 мм



## G9 220 Вольт Пластик

Цветовая температура	Модель, Вт	Размер
2700 K / 4500 K арт. 654000 / 654100	7	15x62 мм