

характеристики термометра

артикул	RST02158
страна	Швеция/КНР
торговая марка	RST
размер	110x61x11 мм
цвет корпуса	серебристый
тип прибора	термометр сопротивления
диапазон измеряемых температур в помещении	-15 ~ +50 °C
разрешение	0,1 °C
диапазон измеряемых температур на улице	-50 ~ +70 °C
длина провода с выносным датчиком	1 м
питание	1,5 V LR44