

ФИТИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

для гофрированных труб, разветвитель тройник

Коннекторы труб DPY предназначены для быстрого и надежного присоединения металлических гофрированных труб к корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивается конструктивными особенностями корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства.

Тип	Диаметр гофротрубы А-В-С AD, мм
DPY-121212	Ø12 / Ø12 / Ø12
DPY-121215	Ø12 / Ø12 / Ø15
DPY-121220	Ø12 / Ø12 / Ø20
DPY-121520	Ø12 / Ø15 / Ø20
DPY-121520	Ø12 / Ø15 / Ø20
DPY-122020	Ø12 / Ø20 / Ø20
DPY-122025	Ø12 / Ø20 / Ø25
DPY-122525	Ø12 / Ø25 / Ø25
DPY-123225	Ø12 / Ø32 / Ø25
DPY-123232	Ø12 / Ø32 / Ø32
DPY-151515	Ø15 / Ø15 / Ø15
DPY-151520	Ø15 / Ø15 / Ø20
DPY-152025	Ø15 / Ø20 / Ø25
DPY-152525	Ø15 / Ø25 / Ø25
DPY-152532	Ø15 / Ø25 / Ø32
DPY-153232	Ø15 / Ø32 / Ø32
DPY-202020	Ø20 / Ø20 / Ø20
DPY-202025	Ø20 / Ø20 / Ø25
DPY-202032	Ø20 / Ø20 / Ø32
DPY-202525	Ø20 / Ø25 / Ø25
DPY-202532	Ø20 / Ø25 / Ø32
DPY-203232	Ø20 / Ø32 / Ø32
DPY-252525	Ø25 / Ø25 / Ø25
DPY-252532	Ø25 / Ø25 / Ø32
DPY-253232	Ø25 / Ø32 / Ø32
DPY-322520	Ø32 / Ø25 / Ø20
DPY-323232	Ø32 / Ø32 / Ø32
DPY-323238	Ø32 / Ø32 / Ø38
DPY-383838	Ø38 / Ø38 / Ø38

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

DPT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	хромированный цинк
Температура эксплуатации	-40С ... +100С
Степень защиты	IP65

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям