


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ ВНС

Терминатор 75 Ом (штекер)



NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:
BODY - BRASS, NICKEL PLATING
BAYONET - ZINC DIECAST, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, GOLD PLATING
INSULATOR - DELRIN
2. ELECTRICAL:
A. IMPEDANCE: 75 OHM
B. FREQUENCY RANGE: 0-2 GHz
C. VSWR(RETURN LOSS): 1.3 (17.7 dB), MAX.
D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500 VRMS, MIN.
3. MECHANICAL:
A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
B. TEMPERATURE RANGE: - 65°C to +165°C

Разъем имеет позолоченный центральный контакт и хромированный корпус