


Thermoelectric Module: TEC1-00703 10x10mm

1. Dimensions



2. Electrical Parameters

项 目	特 性 值		条 件
最大温差电流	I_{\max}	3.3A	$T_h=30^\circ\text{C}$
最大温差电压	V_{\max}	0.82V	$T_h=30^\circ\text{C}$
最大温差	ΔT_{\max}	$\geq 62^\circ\text{C}$	$Q_c=0, T_h=30^\circ\text{C}$
最大致冷功率	$Q_{c\max}$	1.6W	$\Delta T=0^\circ\text{C}, T_h=30^\circ\text{C}$
温度使用范围	T_R	-50~100 $^\circ\text{C}$	
电源导线	22AWG, 长度一般 150mm, 也可以按客户要求。		

3. Performance Curve

