



## Встраиваемая ультратонкая панель «Онлайн» серии OLP-R1

Встраиваемая светодиодная ультратонкая панель серии OLP-R1 торговой марки «Онлайн» предназначена для общего и декоративного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений.

- ▶ Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>80
- ▶ Матовый рассеиватель
- ▶ Ультратонкий корпус
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Надежный драйвер с высоким КПД
- ▶ Алюминиевый корпус
- ▶ Широкий диапазон рабочих напряжений 176–264 В
- ▶ Установочный комплект для монтажа
- ▶ Диапазон рабочих температур -20...+40 °С
- ▶ Гарантия 2 года



степень защиты  
**IP20**

срок службы  
**40 000 часов**



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLP-R1-7W-R120-4K-WH-LED	7	176–264	4000	460	>0,5	∅118x20	100/1	4650230 90141 5
OLP-R1-7W-R120-6.5K-WH-LED	7	176–264	6500	460	>0,5	∅118x20	100/1	4650230 90142 2
OLP-R1-12W-R170-4K-WH-LED	12	176–264	4000	800	>0,5	∅168x20	40/1	4650230 90143 9
OLP-R1-12W-R170-6.5K-WH-LED	12	176–264	6500	800	>0,5	∅168x20	40/1	4650230 90144 6
OLP-R1-18W-R220-4K-WH-LED	18	176–264	4000	1200	>0,5	∅220x20	40/1	4650230 90145 3
OLP-R1-18W-R220-6.5K-WH-LED	18	176–264	6500	1200	>0,5	∅220x20	40/1	4650230 90146 0
OLP-R1-24W-R300-4K-WH-LED	24	176–264	4000	1600	>0,5	∅295x20	20/1	4650230 90147 7
OLP-R1-24W-R300-6.5K-WH-LED	24	176–264	6500	1600	>0,5	∅295x20	20/1	4650230 90148 4