

Benennung/Description

## LED-Dauerlichtelement LED Perm. light element

Artikel-Nummer  
Material number


### 848 #00 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.				Einschaltstrom Starting current	
<b>848 #00 55</b>	24 V	AC/DC	45 mA	max. 500 mA	ca. 45 g
<b>848 #00 67</b>	115 V	AC	25 mA		ca. 45 g
<b>848 #00 68</b>	230 V	AC	25 mA		ca. 45 g



# 1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU



<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	Siehe Liste	Starting current	See list
Lebensdauer	max. 100.000h	Life duration	max. 100.000h
Spannungsbereich	24 V ± 10% 115 V ± 10% 230 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10% 115 V ± 10% 230 V ± 10%
Stromaufnahme	Siehe Liste	Current consumption	See list
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U <sub>i</sub> = 250V; U <sub>imp</sub> = 2.500V, Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U <sub>i</sub> = 250V; U <sub>imp</sub> = 2.500V, Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nenn</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

