


Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%, deg.
-------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	---


**СИД Ø5 мм стандартные
LEDs Ø5 mm standard**



КИПД 21 А-К	красный red	красный с диспергатором red diffused	655	1,0	10	2,0	50	
КИПД 21 Б-К				4,0				
КИПД 21 В-К				8,0				
КИПД 21 А1-К				12,0				20
КИПД 21 Б1-К				15,0				
КИПД 21 В1-К				20,0				
КИПД 21 Г1-К				30,0				
КИПД 21 Д1-К				40,0				
КИПД 21 Е1-К				50,0				
КИПД 21 Ж1-К				70,0				
КИПД 21 И1-К				100,0				
КИПД 21 А-Л	зеленый green	зеленый с диспергатором green diffused	567	1,0	10	2,4	40	
КИПД 21 Б-Л				4,0				
КИПД 21 В-Л				8,0				
КИПД 21 А1-Л				12,0				20
КИПД 21 Б1-Л				15,0				
КИПД 21 В1-Л				20,0				
КИПД 21 Г1-Л				30,0				
КИПД 21 Д1-Л				40,0				
КИПД 21 Е1-Л				50,0				
КИПД 21 А-Ж	желтый yellow	желтый с диспергатором yellow diffused	590	1,0	10	2,4	40	
КИПД 21 Б-Ж				4,0				
КИПД 21 В-Ж				8,0				
КИПД 21 А1-Ж				12,0				20
КИПД 21 Б1-Ж				15,0				
КИПД 21 В1-Ж				20,0				
КИПД 21 Г1-Ж				30,0				
КИПД 21 Д1-Ж				40,0				
КИПД 21 Е1-Ж				50,0				
КИПД 21 Ж1-Ж				70,0				
КИПД 21 И1-Ж				100,0				
КИПД 21 А-Р	оранж. orange	оранжевый с диспергатором orange diffused	610	1,0	10	2,4	40	
КИПД 21 Б-Р				4,0				
КИПД 21 В-Р				8,0				
КИПД 21 А1-Р				12,0				20
КИПД 21 Б1-Р				15,0				
КИПД 21 В1-Р				20,0				
* КИПД 21 А-Г	голубой blue	голубой с диспергатором blue diffused	470	5,0	20	4,0	40	
* КИПД 21 Б-Г				10,0				
* КИПД 21 В-Г				20,0				

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%, deg.
-------------	---------------------------------------	----------------------------	---	---	--	---	---

**СИД Ø5 мм яркие
LEDs Ø5 mm bright**



КИПД 21 Г-К	красный red	бесцветный прозрачный water clear	655	50,0	20	2,0	20
КИПД 21 Д-К				100,0			
КИПД 21 Е-К				150,0			
КИПД 21 Ж-К				200,0			
КИПД 21 И-К				300,0			
КИПД 21 К-К				500,0			
КИПД 21 Л-К				750,0			
КИПД 21 М-К				1000,0			
КИПД 21 Н-К				1500,0			
КИПД 21 П-К				2000,0			
КИПД 21 Г-Л	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	567	50,0	20	2,6	20
КИПД 21 Д-Л				100,0			
КИПД 21 Е-Л				150,0			
КИПД 21 Ж-Л				200,0			
КИПД 21 И-Л				300,0			
КИПД 21 К-Л				500,0			
КИПД 21 Л-Л				750,0			
КИПД 21 М-Л				1000,0			
КИПД 21 Н-Л				1500,0			
КИПД 21 Г-Ж	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	50,0	20	2,4	20
КИПД 21 Д-Ж				100,0			
КИПД 21 Е-Ж				150,0			
КИПД 21 Ж-Ж				200,0			
КИПД 21 И-Ж				300,0			
КИПД 21 К-Ж				500,0			
КИПД 21 Л-Ж				750,0			
КИПД 21 М-Ж				1000,0			
КИПД 21 Н-Ж				1500,0			
КИПД 21 П-Ж				2000,0			
КИПД 21 Г-Р	оранж. orange	бесцветный прозрачный water clear	610	50,0	20	2,4	20
КИПД 21 Д-Р				100,0			
КИПД 21 Е-Р				150,0			
* КИПД 21 Д-Г	голубой blue	бесцветный прозрачный water clear	470	100,0	20	4,0	20
* КИПД 21 Е-Г				150,0			
* КИПД 21 Ж-Г				200,0			
* КИПД 21 И-Г				300,0			