



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 739-09-96

ИНТЕРТЕКС
electronics

Настольные антистатические комплекты

Настольные антистатические комплекты высокого качества.

В комплект входит:

- антистатический коврик,
- браслет на руку с мягкой клипсой "папа" 4 мм,
- спиральный провод, заканчивающийся клипсой "мама" 4 мм и 10 мм,
- провод заземления, заканчивающийся клипсой "мама" 10 мм и кольцевым наконечником $\varnothing 5,3$ мм.

Характерные особенности коврика:

- два слоя (рассеивающий и резиновый, проводящий электрические заряды),
- устойчивость к температурам до $+400^{\circ}\text{C}$,
- устойчивость к воздействию масел и химических препаратов,
- низкая шероховатость поверхности, облегчающая содержание коврика в чистоте,
- поверхность, рассеивающая свет,
- звукопоглощение,
- не содержит ПВХ,
- две клипсы "папа" 10 мм.

Технические данные:

Поверхностное сопротивление коврика	: $5 \times 10^6 - 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Сопротивление коврика относительно земли	: $5 \times 10^6 - 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Время разряда	: $< 9 \text{ мс} (5000 \text{ В} - 500 \text{ В})$: $< 34 \text{ мс} (5000 \text{ В} - 50 \text{ В})$
Сопротивление провода заземления	: 1 МОм
Сопротивление спирального провода	: 1 МОм
Длина провода заземления	: 3 м
Длина спирального провода (коврик - браслет)	: макс. 1,8 м

Настольные антистатические комплекты высокого качества.

В комплект входит:

- антистатический коврик,
- браслет на руку с мягкой клипсой "папа" 4 мм,
- спиральный провод, заканчивающийся клипсой "мама" 4 мм и 10 мм,
- провод заземления, заканчивающийся клипсой "мама" 10 мм и кольцевым наконечником $\varnothing 5,3$ мм.

Характерные особенности коврика:

- два слоя (рассеивающий и резиновый, проводящий электрические заряды),
- устойчивость к температурам до $+400^{\circ}\text{C}$,

Код:	Размер [мм]	Цвет коврика
	(дл. x шир. x толщ.)	
AS-BENCHMAT	600 x 400 x 2	синий
AS-BENCHMATBEIG	600 x 400 x 2	бежевый
AS-BENCHMATGREY	600 x 400 x 2	серый
AS-B60X90BL	900 x 600 x 2	синий
AS-B60X90BG	900 x 600 x 2	бежевый
AS-B60X90GR	900 x 600 x 2	серый
AS-B60X120BL	1200 x 600 x 2	синий
AS-B60X120BG	1200 x 600 x 2	бежевый
AS-B60X120GR	1200 x 600 x 2	серый

