

Паяльник ЭПСН керамика в блистере
Напряжение: 36В и 220В
Мощность: 25Вт, 40Вт, 65Вт, 80Вт, 100Вт



Паяльники 36В, 220В 25Вт, 40Вт



Жало диаметром 4мм



Паяльники 36В, 220В 65Вт



Жало диаметром 6мм



Паяльники 36В, 220В 80Вт, 100Вт



Жало диаметром 9мм

Описание

Электропаяльник ЭПСН непрерывного нагрева предназначен для монтажной пайки и лужения оловянно-свинцовистыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры и тонкостенных металлических изделий в производственных и бытовых условиях. Электропаяльник оснащен специальным керамическим нагревательным элементом, который поддерживает температуру нагрева паяльного стержня в установленном интервале. Перед началом эксплуатации электропаяльника паяльный стержень подвергнуть лужению.

Характеристики

- Напряжение питания: 36В, 220В
- Мощность в установившемся режиме: 25Вт, 40Вт, 65Вт, 80Вт, 100Вт
- Род потребляемого тока: переменный

- Жало электропаяльника изготавливается из медного прутка диаметром:
- 4мм для паяльника 25Вт, 30Вт, 40Вт
- 6мм для паяльника 65Вт
- 9мм для паяльника 80Вт, 100Вт
- Рабочая температура: 250-400⁰С