

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных труб, коннектор поворотный на 90 градусов с металлической муфтой

Коннекторы поворотные на 90 градусов для гофрированных труб WQBWPT предназначены для быстрого и надежного присоединения гофрированных труб к металлическим корпусам электротехнических устройств – к соединительным и клеммным коробкам, при вводе кабеля в распределительные шкафы и посты управления, для подключения светильников и пр.

Высокая степень защиты IP68 достигается применением специального полимерного уплотнителя, установленного внутри корпуса коннектора.

Эргономичный дизайн и конструкция коннектора позволяют производить удобный и быстрый монтаж при присоединении гофрированных труб с проложенным в них кабелем к корпусу электротехнического устройства. Для удобства установки фитинга в корпус устройства имеется металлическая муфта. Не требуется специального инструмента. Для монтажа достаточно вставить гофрированную трубу в коннектор до упора для обеспечения требуемой защиты от попадания влаги и пыли. Специальный фиксатор надежно удерживает трубу и не позволяет извлечь ее произвольным способом. Для извлечения гофрированной трубы из коннектора достаточно нажать на фиксирующее кольцо и вытянуть трубу из фитинга.

Простота установки и извлечения гофрированной трубы из коннектора позволяет экономить большое количество рабочего времени, которое раньше затрачивали при монтаже электропроводки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал изготовления | полиамид + никелир. латунь |
| Температура эксплуатации | -40С ... +100С |
| Кратковременное воздействие | +120С |
| Степень защиты | IP68 (с уплотн. кольцом) |
| Огнестойкость | V2 (UL94) - не горючий |
| Распространение горения | самозатухающий |
| Содержание галогенов | не содержит галогенов, без фосфора и кадмия |

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность, соответствует Директиве RoHS

WQBWPT




ВЫБОР КОННЕКТОРА

- выберите подходящий материал коннектора в зависимости от температуры, коррозионной стойкости и огнестойкости
- определите размер гофрированной трубы в соответствии с наружным диаметром прокладываемого кабеля (10% свободного пространства оставьте для одиночного кабеля и 25% при прокладке нескольких кабелей или проводов)
- определите диаметр обжимаемого кабеля
- выберите подходящий коннектор в соответствии с требуемым стандартом резьбы, степенью защиты, областью применения и пр.
- проконсультируйтесь с службой технической поддержки для монтажа в специальных условиях

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@tmc-web.ru





| Тип | | Размер резьбы | Диаметр гофротрубы | Длина резьбы | Внешний диаметр | Ширина коннектора | Длина коннектора | Упаковка |
|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| цвет серый (RAL 7037) | цвет черный (RAL 9005) | | AD, мм | С, мм | В, мм | D, мм | Е, мм | шт |
| WQBWPT-M20G/AD21.2 | WQBWPT-M20B/AD21.2 | M20X1.5 | 21.2 | 10 | 29,5 | 77,5 | 77 | 10 |
| WQBWPT-M25G/AD28.5 | WQBWPT-M25B/AD28.5 | M25X1.5 | 28.5 | 12 | 37 | 94,4 | 93 | 10 |
| WQBWPT-M32G/AD34.5 | WQBWPT-M32B/AD34.5 | M32X1.5 | 34.5 | 12 | 44 | 102,5 | 112 | 5 |
| WQBWPT-M40G/AD34.5 | WQBWPT-M40B/AD34.5 | M40X1.5 | 34.5 | 13 | 44 | 109,5 | 112 | 5 |
| WQBWPT-M40G/AD42.5 | WQBWPT-M40B/AD42.5 | M40X1.5 | 42.5 | 13 | 52 | 112,5 | 115 | 5 |

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@gk-tmc.ru

