

PoE инжектор, Гигабитный, 30 Вт

CO-PJ-1G30-P203



Предназначен для добавления питания по технологии PoE в Ethernet линию.

Паспорт. Технические характеристики

Параметры	CO-PJ-1G30-P203
Входы	1xRJ45 (Data), 1xAC 220В (Power)
Выходы	1x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	100м до и 100м после устройства (кабель UTP категории 5е)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af/802.3at, до 30Вт
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af/802.3at
Используемые PoE жилы UTP	(+)4/5, (-)7/8
Протоколы	802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Индикатор работы портов входа и выхода.
Питание, Вольт	AC ~ 110-220V
Потребляемая мощность, Вт	до 5Вт
Диапазон влажности	10% ~ 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +55°C
Вес, г	450
Размеры, мм	118x60x38
Тип корпуса	Пластиковый корпус

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonix.ru