

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Тип :</b>                            | 91C16, амперметр постоянного тока |
| <b>Предел измерений :</b>               | 20 А                              |
| <b>Класс точности :</b>                 | 5,0                               |
| <b>Предел допускаемой погрешности :</b> | +/- 25 %                          |
| <b>Диапазон рабочих температур :</b>    | -10...+50 °С                      |
| <b>Относительная влажность :</b>        | 20...90 %                         |
| <b>Положение :</b>                      | горизонтальное, вертикальное      |
| <b>Размер установочного отверстия :</b> | 18х18 (см. рис.) мм               |
| <b>Высота :</b>                         | 40 мм                             |
| <b>Ширина :</b>                         | 40 мм                             |
| <b>Глубина :</b>                        | 25,5 мм                           |

