

Тип :	91C16, амперметр постоянного тока
Предел измерений :	10 А
Класс точности :	5,0
Предел допускаемой погрешности :	+/- 25 %
Диапазон рабочих температур :	-10...+50 °С
Относительная влажность :	20...90 %
Положение :	горизонтальное, вертикальное
Размер установочного отверстия :	18х18 (см. рис.) мм
Высота :	40 мм
Ширина :	40 мм
Глубина :	25,5 мм

