

Тип : вольтметр
Предел измерений : 10 В
Класс точности : 1,5
Диапазон рабочих температур : --- °С
Относительная влажность : --- %
Положение : вертикальное
Размер установочного отверстия : 67х67 мм
Высота : 72 мм
Ширина : 72 мм
Глубина : 60,5 мм

