

Тип : вольтметр
Предел измерений : 15 В
Класс точности : 2,5
Предел допускаемой погрешности : ---
Диапазон рабочих температур : --- °С
Относительная влажность : --- %
Положение : вертикальное
Размер установочного отверстия : 44 x 44 мм
Высота : 48 мм
Ширина : 48 мм
Глубина : 56.5 мм

