

Тип : амперметр
Предел измерений : 10 А
Класс точности : 2,5
Положение : вертикальное
Размер установочного отверстия : 44 x 44 мм
Высота : 48 мм
Ширина : 48 мм
Глубина : 45 (корпус); 56,5 (полная) мм

