

Тип :	вольтметр (AC) цифровой переменного тока
Тип индикатора :	0,56" LED, красное свечение
Диапазон измерений :	60...300 В
Точность :	1 %, разрешение 1 В
Частота :	обновления - 2 раза в секунду
Напряжение питания :	от цепи измерения
Входное сопротивление :	более 1 МОм
Длина провода :	питания ~ 150 мм
Диапазон рабочих температур :	-10...+50 °C
Относительная влажность :	10...80 (без конденсации) %
Входное сопротивление :	более 1 МОм
Высота :	29 мм
Ширина :	48 мм
Глубина :	21 мм