

Тип :	цифровой вольтметр (DC)
Диапазон измерений :	(DC) - 3,2...30,0 (+2,4 min) В
Точность показаний :	± 3%
Потребляемый ток :	не более 30 мА
Напряжение питания :	(DC) - 3,2...30 (от измеряемой цепи) В
Характеристика :	дисплея: 0,56", 3-разрядный LED, красный
Частота :	обновления показаний - 0,2 сек.
Диапазон рабочих температур :	-10 ...+65 °С
Размер установочного отверстия :	45,5 x 25,5 мм
Высота :	22 мм
Ширина :	48 мм
Глубина :	29 мм