

Тип : частотомер
Предел измерений : 45...55 Гц
Класс точности : 1,5
Номинальное напряжение : 380 В
Диапазон рабочих температур : --- °С
Относительная влажность : --- %
Положение : вертикальное
Размер установочного отверстия : 67х67 мм
Высота : 72 мм
Ширина : 72 мм
Глубина : 60,5 мм

